


HP REGULATORER-FLÖDESMÄTARE EUROFLO 200-30



- Högtrycksregulator med flödesreglering
- Montering på 200 bar gasflaska
- Lämplig för industrigaser
- Tillverkad av mässing

Svetsning, Skärning, industriell process

Användningsområden

Applikationer

Industriella gaser

Utom

korrosiva gaser

Specifikationer

Maximalt inloppstryck vid 15°C200 bar

Nominellt flöde nitrogen30 l/min*

Driftstemperatur: -20 ° C till + 50 ° C.

* Flöde vid den maximala utloppstrycket (P2) garanteras tills ett inloppstryck lika med 2x P2 + 1 bar.

Material

Hus Mässing

Säte PA 6.6

Filter sintrad brons

Manometer Ø 63mm, Kopparlegering

Överströmningsventil... Mässing

Säkerhetsvarning

⚠ Varning! Vid användning av brännbara gaser skall alla spol- och överströmningsventiler ledas ut

Dimensioner


Längd (L) : 190 mm

Höjd (H) : 210 mm

Djup (D) : 60 mm

Ø1 : 63 mm

Nettovikt : 1.45 kg



Anslutning

Inloppsanslutning: Högtrycksanslutning enligt tabell nedan

Utloppsanslutning: Utlopp: Slangnippel för flexibel slang Ø int

6mm